

# Solenoidni svitak MSFW-230-50/60-DS

Broj dijela: 13266

FESTO



## Podatkovni list

| Svojstvo                                | Vrijednost                                                       |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Položaj montaže                         | po želji                                                         |
| Indikator položaja prekidača            | ne                                                               |
| Min. vrijeme zatezanja                  | 10 ms                                                            |
| Radnog ciklusa                          | 100%                                                             |
| Faktor snage $\cos \{\phi\}$            | 0.7                                                              |
| Parametri zavojnice                     | 230 V AC: 50/60 Hz, snaga podizanja 9,0 VA, snaga držanja 7,0 VA |
| Dopuštene fluktuacije frekvencije       | +/- 5 %                                                          |
| Dopuštene fluktuacije napona            | +/- 10 %                                                         |
| Pomorska klasifikacija                  | vidi potvrdu                                                     |
| CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)   | prema EU direktivi o niskom naponu                               |
| UKCA oznaka (vidi izjavu o sukladnosti) | prema UK propisima za električnu opremu                          |
| Tijelo za izdavanje certifikata         | DNV-TAA000032X                                                   |
| LABS sukladnost                         | VDMA24364-C1-L                                                   |
| Klasa zaštite                           | IP65                                                             |
| Temperatura okoline                     | -5 °C...40 °C                                                    |
| Maksimalni moment zatezanja utičnice    | 0.4 Nm                                                           |
| Težina proizvoda                        | 55 g                                                             |
| Električni priključak                   | Obrazac A<br>prema DIN EN 175301-803                             |
| Vrsta montaže                           | s nazubljenom maticom                                            |
| Napomena o materijalima                 | U skladu s RoHS                                                  |
| Materijal solenoida                     | Termoset<br>bakar<br>Čelik                                       |
| Materijal namota                        | bakar                                                            |