


# Plastično crijevo PAN-V0-4X0,75-BL

Broj dijela: 132899

FESTO



## Podatkovni list

| Svojstvo                               | Vrijednost                                                                                      |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vanjski Ø                              | 6 mm                                                                                            |
| Vanjski promjer za utiskivanje         | 4 mm                                                                                            |
| radijus savijanja relevantan za protok | 20 mm                                                                                           |
| Unutra-Ø                               | 2,5 mm                                                                                          |
| Min. radijus savijanja                 | 10 mm                                                                                           |
| Svojstva crijeva                       | pogodan za energetske lance                                                                     |
| Radni tlak za puni temperaturni raspon | -0.095 MPa...0.3 MPa<br>-0.95 bar...3 bar<br>-13.775 psi...43.5 psi                             |
| Radni tlak ovisan o temperaturi        | -0.095 MPa...1.2 MPa<br>-0.95 bar...12 bar<br>-13.775 psi...174 psi                             |
| Napomena o radnom tlaku                | Mineralno ulje: maks. 0,3 MPa pri maks. 90 °C<br>Voda: maksimalno 0,3 MPa pri maksimalno 90 °C  |
| Operativni medij                       | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]<br>mineralno ulje<br>Voda (tekuća, bez leda) |
| Materijal za ispitivanje požara        | UL94 V-0 (fuzija)                                                                               |
| LABS sukladnost                        | VDMA24364-B2-L                                                                                  |
| Temperatura okoline                    | -30 °C...90 °C                                                                                  |
| Težina proizvoda po dužini             | 0.0335 kg/m                                                                                     |
| Pneumatski priključak                  | za utični konektor vanjski Ø 4 mm                                                               |
| boja                                   | plava                                                                                           |
| Tvrdoća po Shoreu                      | A 72 +/-4<br>D 57 +/- 3                                                                         |
| Napomena o materijalima                | U skladu s RoHS                                                                                 |
| Materijalno crijevo                    | PA12-P<br>PVC-P                                                                                 |