


Stezni modul EV-20/180-5

Broj dijela: 13293

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Hod	5 mm
Stezna površina	20x180
Položaj montaže	po želji
Način rada	jednoradni
Radni tlak	0.2 MPa...0.6 MPa 2 bar...6 bar 29 psi...87 psi
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Pogodnost za proizvodnju Li-ion baterija	Metali s više od 5% masenog udjela bakra isključeni su iz upotrebe. Isključene su tiskane ploče, kabeli, električni konektori i zavojnice
Temperatura okoline	-20 °C...40 °C
Težina proizvoda	270 g
Vrsta montaže	s prolaznim provrtom
Pneumatski priključak	M5
Materijal za kućište	Lijevani aluminij
Materijalna membrana	TPE-U (PU)