

Uložak
QSPLLKG18-8
Broj dijela: 132950

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	Standard
Nazivna veličina	5.2 mm
Vrsta brtve na uvrtnoj spojnici	O-prsten
Položaj montaže	po želji
Konstrukcija	L-oblik, dugačak
Veličina spremnika	10
Konstruktivna struktura	Push-pull princip
Radni tlak za puni temperaturni raspon	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem
Klasa otpornosti na koroziju CRC	1 - mala izloženost koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Temperatura okoline	-5 °C...60 °C
Težina proizvoda	8.1 g
Vrsta montaže	Pričvrsna igla
Pneumatski priključak 1	Uložak 18 mm
Pneumatski priključak 2	za crijevo vanjski Ø 8 mm
Prsten za otpuštanje u boji	plava
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal za kućište	PA ojačan
Prsten za oslobađanje materijala	POM
Materijal za brtvljenje crijeva	NBR
Materijal segmenta obujmice crijeva	visokolegirani nehrđajući čelik