

**Uložak**  
**QSPK10-3**  
Broj dijela: 132978

**FESTO**



## Podatkovni list

| Svojstvo                                | Vrijednost                                                        |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Izvedbena veličina                      | Mini                                                              |
| Nazivna veličina                        | 1.6 mm                                                            |
| Vrsta brtve na uvrtnoj spojnici         | O-prsten                                                          |
| Položaj montaže                         | po želji                                                          |
| Konstrukcija                            | ravnog oblika                                                     |
| Veličina spremnika                      | 10                                                                |
| Konstruktivna struktura                 | Push-pull princip                                                 |
| Radni tlak za puni temperaturni raspon  | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi |
| Operativni medij                        | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]                |
| Napomena o radnom / upravljačkom mediju | Moguć rad pod uljem                                               |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC        | 1 - mala izloženost koroziji                                      |
| LABS sukladnost                         | VDMA24364-B1 / B2-L                                               |
| Temperatura okoline                     | -5 °C...60 °C                                                     |
| Težina proizvoda                        | 1.5 g                                                             |
| Vrsta montaže                           | Pričvrsna igla                                                    |
| Pneumatski priključak 1                 | Kartuša 10 mm                                                     |
| Pneumatski priključak 2                 | za crijevo vanjski Ø 3 mm                                         |
| Prsten za otpuštanje u boji             | plava                                                             |
| Napomena o materijalima                 | U skladu s RoHS                                                   |
| Materijal za kućište                    | PA ojačan                                                         |
| Prsten za oslobađanje materijala        | POM                                                               |
| Materijal za brtvljenje crijeva         | NBR                                                               |
| Materijal segmenta obujmice crijeva     | visokolegirani nehrđajući čelik                                   |