

Plastično crijevo PUN-H-2X0,4-SW

Broj dijela: 133039

FESTO



Podatkovni list

| Svojstvo | Vrijednost |
|--|---|
| Vanjski Ø | 2 mm |
| radijus savijanja relevantan za protok | 8 mm |
| Unutra-Ø | 1.2 mm |
| Min. radijus savijanja | 5 mm |
| Informacije o aplikaciji | Na bazi TPE-U etera |
| Svojstva crijeva | pogodan za energetske lance |
| Radni tlak za puni temperaturni raspon | -0.095 MPa...0.6 MPa -0.95 bar...6 bar -13.775 psi...87 psi |
| Radni tlak ovisan o temperaturi | -0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi |
| Operativni medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -] |
| LABS sukladnost | VDMA24364-B2-L |
| Klasa čiste sobe | Statički ugrađen element, nije moguća značajna evaluacija prema ISO 14644-1 |
| Temperatura okoline | -35 °C...60 °C |
| Težina proizvoda po dužini | 0.0024 kg/m |
| Pneumatski priključak | za utični konektor vanjski Ø 2 mm |
| boja | crno |
| Tvrdoća po Shoreu | D 52 +/-3 |
| Napomena o materijalima | U skladu s RoHS |
| Materijalno crijevo | TPE-U (PU) |