

# Plastično crijevo PUN-H-2X0,4-RT

Broj dijela: 133040

FESTO



## Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Vanjski Ø	2 mm
radijus savijanja relevantan za protok	8 mm
Unutra-Ø	1.2 mm
Min. radijus savijanja	5 mm
Informacije o aplikaciji	Na bazi TPE-U etera
Svojstva crijeva	pogodan za energetske lance
Radni tlak za puni temperaturni raspon	-0.095 MPa...0.6 MPa -0.95 bar...6 bar -13.775 psi...87 psi
Radni tlak ovisan o temperaturi	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Klasa čiste sobe	Statički ugrađen element, nije moguća značajna evaluacija prema ISO 14644-1
Temperatura okoline	-35 °C...60 °C
Težina proizvoda po dužini	0.0024 kg/m
Pneumatski priključak	za utični konektor vanjski Ø 2 mm
boja	Crvena
Tvrdoća po Shoreu	D 52 +/-3
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijalno crijevo	TPE-U (PU)