

# Utisni L-okov NPQP-L-R38-Q12-FD-P10

Broj dijela: 133059

FESTO



## Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	Standard
Nazivna veličina	6.9 mm
Konstrukcija	L oblik
Veličina spremnika	10
Konstruktivna struktura	Push-pull princip
Radni tlak ovisan o temperaturi	-0.95 bar...10 bar
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem
Klasa otpornosti na koroziju CRC	4 - posebno jako opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Kvaliteta hrane	pogledajte proširene informacije o materijalu
Temperatura okoline	-20 °C...60 °C
Težina proizvoda	18 g
Vrsta montaže	Vanjski šesterokut SW22
Pneumatski priključak 1	Vanjski navoj R3/8
Pneumatski priključak 2	za crijevo vanjski Ø 12 mm
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal za kućište	PP
Materijal segmenta obujmice crijeva	visokolegirani nehrđajući čelik