

# T-konektor, utisni NPQP-T-Q6-E-FD

Broj dijela: 133173

FESTO



## Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	Standard
Nazivna veličina	4.8 mm
Konstrukcija	T oblik
Veličina spremnika	1
Konstruktivna struktura	Push-pull princip
Radni tlak ovisan o temperaturi	-0.95 bar...10 bar
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem
Klasa otpornosti na koroziju CRC	4 - posebno jako opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Kvaliteta hrane	pogledajte proširene informacije o materijalu
Temperatura okoline	-20 °C...60 °C
Težina proizvoda	9 g
Pneumatski priključak 1	za crijevo vanjski Ø 6 mm
Pneumatski priključak 2	za crijevo vanjski Ø 6 mm
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal za kućište	PP
Materijal segmenta obujmice crijeva	visokolegirani nehrđajući čelik