

Kočni otpornik CACR-LE2-72-W500

Broj dijela: 1336611

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	500
Položaj montaže	slobodna konvekcija okomito
Otpornik za kočenje impulsne energije na 380 V.	2000 Ws
Otpornik za kočenje impulsne energije na 780 V.	1800 Ws
Učinak pri 35% ED i 20°C	500 W
Nominalni kočni otpornik snage	200 W
Nazivna snaga kočnog otpornika na 380 V.	150 W
Nazivna snaga kočnog otpornika na 780 V.	120 W
Vrijednost otpora	72 Ohm
Odobrenje	c CSA us (OL) c UL us - Recognized (OL)
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Klasa zaštite	IP65
Temperatura okoline	0 °C...50 °C
Težina proizvoda	550 g
Vrsta montaže	s prolaznim provrtom s priborom neobavezno:
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS