


Kočni otpornik CACR-KL2-33-W2400

Broj dijela: 1336619

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	600
Položaj montaže	slobodna konvekcija okomito
Otpornik za kočenje impulsne energije na 380 V.	21600 Ws
Otpornik za kočenje impulsne energije na 780 V.	21600 Ws
Učinak pri 35% ED i 20°C	3600 W
Nominalni kočni otpornik snage	1440 W
Nazivna snaga kočnog otpornika na 380 V.	1440 W
Nazivna snaga kočnog otpornika na 780 V.	1440 W
Vrijednost otpora	33 Ohm
Odobrenje	c CSA us (OL) c UL us - Recognized (OL)
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Klasa zaštite	IP65
Temperatura okoline	0 °C...50 °C
Težina proizvoda	8000 g
Vrsta montaže	s prolaznim provrtom s priborom neobavezno:
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS