

Stezni rukavac EAMH-50-5-C13.6-P

Broj dijela: 1354092

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	50
Položaj montaže	po želji
Maks. broj okretaja	6000 1/min
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladištenja	-25 °C...60 °C
Relativna vlažnost	0 - 95 %
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Maseni moment inercije	0.39 kgmm ²
Težina proizvoda	20 g
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS