

**Protuležaj**  
**EAMG-U1-50**  
Broj dijela: 1354281

**FESTO**



**Podatkovni list**

| Svojstvo                 | Vrijednost      |
|--------------------------|-----------------|
| Izvedbena veličina       | 50              |
| Položaj montaže          | po želji        |
| Maks. broj okretaja      | 6000 1/min      |
| LABS sukladnost          | VDMA24364-B2-L  |
| Temperatura skladištenja | -25 °C...60 °C  |
| Relativna vlažnost       | 0 - 95 %        |
| Temperatura okoline      | -10 °C...60 °C  |
| Težina proizvoda         | 20 g            |
| Napomena o materijalima  | U skladu s RoHS |