


**Priključna letva**  
**VABM-C8-12E-G14-35-M1-L**  
Broj dijela: 1361879

**FESTO**



**Podatkovni list**

| Svojstvo                                     | Vrijednost                    |
|----------------------------------------------|-------------------------------|
| Mjera rastera                                | 12 mm                         |
| Maksimalni broj položaja ventila             | 35                            |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC             | 0 - nema izloženosti koroziji |
| LABS sukladnost                              | VDMA24364-B1 / B2-L           |
| Maksimalni moment zatezanja montaže ventila  | 0.6 Nm                        |
| Maksimalni moment zatezanja za zidnu montažu | 5 Nm                          |
| Težina proizvoda                             | 2060 g                        |
| Pneumatski priključak 1                      | G1/4                          |
| Pneumatski priključak 3                      | G1/4                          |
| Pneumatski priključak 5                      | G1/4                          |
| Napomena o materijalima                      | U skladu s RoHS               |
| Materijal spojne šine                        | Kovana aluminijska legura     |