


Priključak za modul PAML-MK-90-HP3

Broj dijela: 1367005

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	90
Nazivna veličina DN	36
Serijska	L
Radni tlak	0 MPa...5 MPa 0 bar...50 bar
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [-: -: -]
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladištenja	-10 °C...60 °C
Srednja temperatura	5 °C...60 °C
Temperatura okoline	5 °C...60 °C
Težina proizvoda	150 g
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijalne brtve	NBR
Materijal konektora modula	Kovana aluminijska legura
Materijalni vijci	Plemeniti čelik