

Višestruka utična spojnica KM-22-B

Broj dijela: 13694

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Nazivna veličina	4 mm
Veličina spremnika	1
Radni tlak	-0.095 MPa...0.8 MPa -0.95 bar...8 bar -13.775 psi...116 psi
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Srednja temperatura	-10 °C...60 °C
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Maks. veze	22
Pneumatski priključak	za crijevo vanjski Ø 3 mm za crijevo vanjski Ø 4 mm za crijevo vanjski Ø 6 mm
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS