

Slobodni hod FLSR-25-L

Broj dijela: 13778

FESTO



Podatkovni list

| Svojstvo | Vrijednost |
|--|---|
| Izvedbena veličina | 25 |
| Smjer rotacije | Rotacija u smjeru suprotnom od kazaljke na satu |
| Položaj montaže | po želji |
| LABS sukladnost | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura okoline | -10 °C...60 °C |
| Teoretski zakretni moment pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi) | 4.95 Nm |
| Težina proizvoda | 500 g |
| Materijal za kućište | Lijevani aluminij |
| Materijal rukava | Čelik za kaljenje kućišta |
| Materijalna osovina | Čelik za kaljenje kućišta |