

# Usisna čašica VAS-75-1/4-SI-B

Broj dijela: 1382165

FESTO



## Podatkovni list

| Svojstvo                               | Vrijednost                                                     |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Usis za izjednačenje visine            | 3.5 mm                                                         |
| Nazivna veličina                       | 4 mm                                                           |
| Promjer vakuumske čašice               | 75 mm                                                          |
| Volumen usisa                          | 18.3 cm <sup>3</sup>                                           |
| Priključni položaj                     | gore                                                           |
| Položaj montaže                        | po želji                                                       |
| Oblik usisne čašice                    | okrugli plosnati                                               |
| Radni tlak                             | -0.095 MPa...0 MPa<br>-0.95 bar...0 bar<br>-13.775 psi...0 psi |
| Nazivni radni tlak                     | -0.07 MPa<br>-0.7 bar<br>-10.15 psi                            |
| Operativni medij                       | atmosferski zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]              |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC       | 2 - umjereno opterećenje korozijom                             |
| LABS sukladnost                        | VDMA24364 zona III                                             |
| Kvaliteta hrane                        | pogledajte proširene informacije o materijalu                  |
| Temperatura okoline                    | -40 °C...200 °C                                                |
| Sila držanja pri nazivnom radnom tlaku | 245 N                                                          |
| Težina proizvoda                       | 62 g                                                           |
| Vrsta montaže                          | bez vakuuskog priključka                                       |
| Vakuumski priključak                   | G1/4                                                           |
| boja                                   | transparentan                                                  |
| Tvrdoća po Shoreu                      | 60 +/- 5                                                       |
| Materijal otvora za uvrtnje            | Kovana aluminijska legura                                      |
| Napomena o materijalima                | U skladu s RoHS                                                |
| Materijal usisne čašice                | VMQ (silikon)                                                  |