

Usisna čašica VAS-30-1/8-PUR-B

Broj dijela: 1396090

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Usis za izjednačenje visine	1.9 mm
Nazivna veličina	3 mm
Promjer vakuumske čašice	30 mm
Volumen usisa	1.29 cm ³
Učinkoviti usisni promjer	24.8 mm
Priključni položaj	gore
Položaj montaže	po želji
Oblik usisne čašice	okrugli plosnati
Radni tlak	-0.095 MPa...0 MPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Nazivni radni tlak	-0.07 MPa -0.7 bar -10.15 psi
Operativni medij	atmosferski zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-A1-L
Temperatura okoline	-20 °C...60 °C
Sila držanja pri nazivnom radnom tlaku	34 N
Težina proizvoda	12 g
Vrsta montaže	bez vakuumskog priključka
Vakuumski priključak	G1/8
boja	plava
Tvrdoća po Shoreu	60 +/- 5
Materijal otvora za uvrtanje	Mesing
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal usisne čašice	PUR