

Komplet završnih ploča NEV-3DA/DB-NPT

Broj dijela: 13997

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Širina	190 mm
Radni tlak	0 bar...16 bar
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Srednja temperatura	-10 °C...60 °C
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Vrsta montaže priključna ploča	s prolaznim provrtom
Vrsta montažnog ventila	koji se može uvrtnuti
Pneumatski priključak 1	NPT1-11 1/2
Pneumatski priključak 3	NPT1-11 1/2
Pneumatski priključak 5	NPT1-11 1/2