


Podnožje razdjelnika

NAV-1/4-NPT-1C

Broj dijela: 13998

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Širina	110 mm
Radni tlak	16 bar
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Srednja temperatura	-10 °C...60 °C
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Vrsta montaže priključna ploča	s prolaznim provrtom
Priključak za upravljački zrak 12	NPT1 / 8-27
Priključak za upravljački zrak 14	NPT1 / 8-27
Pneumatski priključak 2	NPT1 / 4-18
Pneumatski priključak 4	NPT1 / 4-18