


## Podnožje razdjelnika

### NAV-1/2-NPT-3C

Broj dijela: 13999

**FESTO**



## Podatkovni list

| Svojstvo                                | Vrijednost                                         |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Širina                                  | 190 mm                                             |
| Radni tlak                              | 16 bar                                             |
| Operativni medij                        | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -] |
| Napomena o radnom / upravljačkom mediju | Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)     |
| LABS sukladnost                         | VDMA24364-B1 / B2-L                                |
| Srednja temperatura                     | -10 °C...60 °C                                     |
| Temperatura okoline                     | -10 °C...60 °C                                     |
| Vrsta montaže priključna ploča          | s prolaznim provrtom                               |
| Priključak za upravljački zrak 12       | NPT1 / 8-27                                        |
| Priključak za upravljački zrak 14       | NPT1 / 8-27                                        |
| Pneumatski priključak 2                 | NPT1 / 2-14                                        |
| Pneumatski priključak 4                 | NPT1 / 2-14                                        |