

**Utičnica
MSSD-E**
Broj dijela: 14098

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Vrsta montaže	na elektromagnetnom ventilu sa središnjim vijkom M3
Položaj montaže	po želji
Težina proizvoda	8 g
Električni priključak 1	Kutna utičnica, kvadratnog dizajna, 3-polna, oblik C
Električni priključak 2	Vijčani terminal
Područje pogonskog napona DC	0 V...300 V
Područje pogonskog napona AC	0 V...250 V
Opterećenje struje pri 40°C	6 A
Vijčani spoj kabela	Pg7
Promjer kabela	6 mm...8 mm
Priključni presjek	0.75 mm ²
Klasa zaštite	IP65
Temperatura okoline	-25 °C...90 °C
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Stupanj onečišćenja	3
Materijal za kućište	PA ojačan
Boja kućišta	crno
Materijalne brtve	NBR