


Kabel motora NEBM-S1W15-E-1.5-Q7-LE6

Broj dijela: 1450943

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Oznaka linije	bez držača znaka
Senzor električnog priključka 1, funkcija	Stranica Field uređaja
Senzor električnog priključka 1, dizajn	Pravokutni
Električni priključak 1, vrsta priključka	Utičnica
Električni priključak 1, utičnica za kabel	pod kutom
Električni priključak 1, tehnika spajanja	Sub-D
Električni priključak 1, broj pinova / žica	15
Električni priključak 1, zauzeti stupovi / žice	10
Senzor električnog priključka 2, funkcija	Kontrolna strana
Električni priključak 2, vrsta priključka	kabel
Električni priključak 2, tehnika spajanja	otvoreni kraj
Električni priključak 2, broj pinova / žica	6
Električni priključak 2, zauzeti stupovi / žice	6
Područje pogonskog napona DC	0 V...72 V
Nazivni radni napon DC	24 V
Zaštita	da
Duljina kabela	1,5 m
Kvaliteta upravljanja	pogodan za energetske lance
Radius savijanja, fleksibilno provođenje kabela	80 mm
Promjer kabela	8 mm
Struktura kabela	6 x 0,75 mm ²
Nazivni presjek vodiča	0.75 mm ²
Krajevi žice	Čahura za kraj žice
Klasa zaštite	IP65
Napomena o stupnju zaštite	u sastavljenom stanju
Temperatura okoline	-40 °C...80 °C
Temperatura okoline s fleksibilnom instalacijom kabela	-5 °C...80 °C
CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU RoHS direktivi
UKCA oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema UK RoHS propisima
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS

Svojstvo	Vrijednost
Klasa otpornosti na koroziju CRC	0 - nema izloženosti koroziji
Materijal omotača kabela	TPE-U (PUR)
Boja omotača kabela	Siva