

Spojnica
EAMC-20-30-6-10
Broj dijela: 1451964

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Montažni promjer 1	6 mm
Montažni promjer 2	10 mm
Izvedbena veličina	20
Nazivna duljina	30 mm
Položaj montaže	po želji
Maks. broj okretaja	9000 1/min
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladištenja	-25 °C...60 °C
Relativna vlažnost	0 - 95 %
Temperatura okoline	-25 °C...60 °C
Maseni moment inercije	1.06 kgmm ²
Prenosivi moment	2.3 Nm
Težina proizvoda	20 g
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS