

Spojnica
EAMC-30-35-8-14
Broj dijela: 1453063

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Montažni promjer 1	8 mm
Montažni promjer 2	14 mm
Izvedbena veličina	30
Nazivna duljina	35 mm
Položaj montaže	po želji
Maks. broj okretaja	8000 1/min
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladištenja	-25 °C...60 °C
Relativna vlažnost	0 - 95 %
Temperatura okoline	-25 °C...60 °C
Maseni moment inercije	6.1 kgmm ²
Prenosivi moment	8.2 Nm
Težina proizvoda	45 g
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS