

Spojnica
EAMD-28-22-14-10X12
Broj dijela: 1453861

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Montažni promjer 1	14 mm
Montažni promjer 2	10 mm
Izvedbena veličina	28
Nazivna duljina	22 mm
Položaj montaže	po želji
Maks. broj okretaja	8000 1/min
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladištenja	-25 °C...60 °C
Relativna vlažnost	0 - 95 %
Temperatura okoline	-25 °C...60 °C
Maseni moment inercije	3.5 kgmm ²
Prenosivi moment	9 Nm
Težina proizvoda	43 g
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS