

# Spojnica EAMC-42-50-12-14

Broj dijela: 1455671

FESTO



## Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Montažni promjer 1	12 mm
Montažni promjer 2	14 mm
Izvedbena veličina	42
Nazivna duljina	50 mm
Položaj montaže	po želji
Maks. broj okretaja	6000 1/min
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladištenja	-25 °C...60 °C
Relativna vlažnost	0 - 95 %
Temperatura okoline	-25 °C...60 °C
Maseni moment inercije	34.8 kgmm <sup>2</sup>
Prenosivi moment	17 Nm
Težina proizvoda	142 g
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS