

Aksijalni komplet EAMM-A-R27-40G

Broj dijela: 1456622

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Nazivna duljina	32 mm
Položaj montaže	po želji
Maks. broj okretaja	10000 1/min
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladištenja	-25 °C...60 °C
Relativna vlažnost	0 - 95 %
Klasa zaštite	IP40
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Maseni moment inercije	0.445 kgmm ²
Prenosivi moment	2 Nm
Težina proizvoda	240 g
Pogon koda sučelja	R27
Kod sučelja Motor In	40G
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS