


**Aksijalni komplet**  
**EAMM-A-S38-40G-G2**  
Broj dijela: 1456647

**FESTO**



**Podatkovni list**

| Svojstvo                 | Vrijednost             |
|--------------------------|------------------------|
| Nazivna duljina          | 54 mm                  |
| Položaj montaže          | po želji               |
| Maks. broj okretaja      | 8000 1/min             |
| LABS sukladnost          | VDMA24364-B2-L         |
| Temperatura skladištenja | -25 °C...60 °C         |
| Relativna vlažnost       | 0 - 95 %               |
| Klasa zaštite            | IP40                   |
| Temperatura okoline      | -10 °C...60 °C         |
| Maseni moment inercije   | 5.87 kgmm <sup>2</sup> |
| Prenosivi moment         | 6.5 Nm                 |
| Težina proizvoda         | 410 g                  |
| Pogon koda sučelja       | S38                    |
| Kod sučelja Motor In     | 40G                    |
| Napomena o materijalima  | U skladu s RoHS        |