

Stezni rukavac
EAMH-145-19-C34-P
Broj dijela: 1459342

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	145
Položaj montaže	po želji
Maks. broj okretaja	4000 1/min
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladištenja	-25 °C...60 °C
Relativna vlažnost	0 - 95 %
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Maseni moment inercije	38 kgmm ²
Težina proizvoda	281 g
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS