


Paralelni komplet EAMM-U-110-D80-100A-120

Broj dijela: 1465438

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	110
Položaj montaže	po želji
Omjer prijenosa	1:1
Maks. broj okretaja	5000 1/min
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Temperatura skladištenja	-25 °C...60 °C
Relativna vlažnost	0 - 95 %
Klasa zaštite	IP40
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Maseni moment inercije	799 kgmm ²
Pogonski moment u praznom hodu	0.3 Nm
Prenosivi moment	25 Nm
Težina proizvoda	5070 g
Pogon koda sučelja	D80B
Kod sučelja Motor In	100 A
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS