

Usisna čašica VAS-10-M5-PUR-B

Broj dijela: 1469698

FESTO



Podatkovni list

| Svojstvo | Vrijednost |
|--|--|
| Usis za izjednačenje visine | 1.1 mm |
| Nazivna veličina | 2 mm |
| Promjer vakuumske čašice | 10 mm |
| Volumen usisa | 0.12 cm ³ |
| Priključni položaj | gore |
| Položaj montaže | po želji |
| Oblik usisne čašice | okrugli plosnati |
| Radni tlak | -0.095 MPa...0 MPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi |
| Nazivni radni tlak | -0.07 MPa -0.7 bar -10.15 psi |
| Operativni medij | atmosferski zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -] |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC | 2 - umjereno opterećenje korozijom |
| LABS sukladnost | VDMA24364-A1-L |
| Temperatura okoline | -20 °C...60 °C |
| Sila držanja pri nazivnom radnom tlaku | 4 N |
| Težina proizvoda | 4 g |
| Vrsta montaže | bez vakuumskog priključka |
| Vakuumski priključak | M5 |
| boja | plava |
| Tvrdoća po Shoreu | 60 +/- 5 |
| Materijal otvora za uvrtnje | Mesing |
| Napomena o materijalima | U skladu s RoHS |
| Materijal usisne čašice | PUR |