


Ručni klizni ventil VBOH-32-G38

Broj dijela: 1482679

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija ventila	3/2 bistabilan
Pneumatski priključak 1	G3/8
Pneumatski priključak 2	G3/8
Vrsta aktiviranja	ručno
Vrsta montaže	Instalacija linije može se uvrnuti
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)	2201 l/min
Nazivna veličina	9.9 mm
Radni tlak	-0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 bar...12 bar
Temperatura okoline	-10 °C...80 °C
Materijal za kućište	Kovana aluminijska legura, eloksirana
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4]
Mjera rastera	39.5 mm
Informacije o aplikaciji	Molimo uvrtaite samo vijčane spojeve s cilindričnim navojem. Montaža konusnih navoja može oštetiti kućište i uzrokovati zaglavljivanje odn. kvar čahure.
Princip brtvljenja	mekana
Položaj montaže	po želji
Konstruktivna struktura	Klizač za čahuru
Vrsta poreza	izravno
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Srednja temperatura	-10 °C...80 °C
Sila aktiviranja	41 N
Težina proizvoda	70 g
Materijal otvora za uvrtanje	Kovana aluminijska legura, eloksirana
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijalne brtve	NBR