


Modul srednjeg položaja DADM-EP-G6-10

Broj dijela: 1492072

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	10
Položaj montaže	po želji
Konstruktivna struktura	prisilno vođeni tijek gibanja
Detekcija položaja	za beskontaktnu sklopku
Radni tlak	3 bar...6 bar
Maksimalna brzina udarca	0.8 m/s
Maksimalno vrijeme okretanja	150 ms
Točnost ponavljanja	±0,02 mm
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)
Klasa otpornosti na koroziju CRC	1 - mala izloženost koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Temperatura okoline	0 °C...60 °C
Maksimalna sila udarca	500 N
Težina proizvoda	154 g
Vrsta montaže	s prolaznom rupom i centrirnom čahurom
Pneumatski priključak	M3
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijalne brtve	PU
Materijal za kućište	Kovana aluminijska legura
Materijal poluga	visokolegirani nehrđajući čelik