


Montaža priрубnice EAHH-V2-63-R1

Broj dijela: 1502305

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	63
Na temelju norme	ISO 15552
Klasa otpornosti na koroziju CRC	3 -Jako opterećenje korozijom.
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Pogodnost za proizvodnju Li-ion baterija	Metali s više od 1% masenog udjela bakra isključeni su iz upotrebe. Tiskane ploče, kabeli, električni konektori i zavojnice su isključeni. Metali s više od 1% bakra kao legure su isključeni iz upotrebe. Iznimke su tiskane ploče, kabeli, električni konektori i zavojnice. Metali s više od 5% mase bakra isključeni su iz upotrebe. Tiskane ploče, kabeli, električni konektori i zavojnice su isključeni. Metali s više od 5% bakra kao legure su isključeni iz upotrebe. Iznimke su tiskane ploče, kabeli, električni konektori i zavojnice. Metali s više od 5% bakra, cinka ili nikla po masi isključeni su iz upotrebe. Iznimke su nikal u čelicima, kemijski poniklanim površinama, tiskanim pločama, kabelima, električnim priključcima i zavojnicama
Prikladnost za čiste prostore, mjereno prema ISO 14644-14	Statički ugrađen element, nije moguća značajna evaluacija prema ISO 14644-1
Maksimalna nosivost	7 kN
Težina proizvoda	633 g
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijalna ploča	visokolegirani nehrđajući čelik
Materijalni vijci	visokolegirani nehrđajući čelik