

# Jedinica za vođenje FENG-32-250-KF

Broj dijela: 150289

FESTO



## Podatkovni list

| Svojstvo                      | Vrijednost                            |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Izvedbena veličina            | 32                                    |
| Hod                           | 250 mm                                |
| Položaj montaže               | po želji                              |
| Vodilica                      | Vodilica za kuglice                   |
| Konstruktivna struktura       | Vodilica                              |
| Zaštita od eksplozije         | Obratite pažnju na napomenu u potvrdi |
| LABS sukladnost               | VDMA24364-B2-L                        |
| Temperatura okoline           | -20 °C...80 °C                        |
| Maks. sila Fy                 | 750 N                                 |
| Maksimalna sila Fy statična   | 1020 N                                |
| Maks. sila Fz                 | 750 N                                 |
| Maksimalna sila Fz statična   | 1020 N                                |
| Maks. moment Mx               | 28 Nm                                 |
| Maksimalni moment Mx statički | 38 Nm                                 |
| Maks. Moment My               | 34 Nm                                 |
| Max Trenutak Moja statika     | 46 Nm                                 |
| Maks. moment Mz               | 34 Nm                                 |
| Maks. moment Mz statičan      | 46 Nm                                 |
| Sila pomaka                   | 15 N                                  |
| Težina proizvoda              | 1980 g                                |
| Vrsta montaže                 | s unutarnjim navojem                  |
| Napomena o materijalima       | U skladu s RoHS                       |
| Element vodilice materijala   | Poboljšani čelik                      |
| Materijal za kućište          | Kovana aluminijska legura, eloksirana |
| Materijal ploče jarma         | Kovana aluminijska legura, eloksirana |