


Prekidač blizine SIEN-4B-NS-K-L

Broj dijela: 150360

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Odgovara normi	EN 60947-5-2
Odobrenje	RCM oznaka c UL us - Navedeno (OL)
CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU EMC direktivi prema EU RoHS direktivi
UKCA oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema britanskim propisima za EMC (UK-E) prema britanskim RoHS propisima (UK-R)
Nazivna uklopna udaljenost	0.8 mm
Osigurana uklopna udaljenost	0.64 mm
Faktori redukcije	Aluminij = 0,4 Plemeniti čelik St 18/8 = 0,7 Bakar = 0,3 Mjed = 0,4 Čelik St 37 = 1,0
Temperatura okoline	-25 °C...70 °C
Točnost ponavljanja	0.04 mm
Uklopni izlaz	NPN
Funkcija sklopnog elementa	Normalno otvoren
Maksimalna frekvencija prebacivanja	3000 Hz
Maks.preklopna frekvencija DC	3000 Hz
Maksimalna izlazna struja	200 mA
Pad napona	2 V
Snaga kratkog spoja	taktiranje
Područje pogonskog napona DC	10 V...30 V
Mrežkanje	10 %
Struja bez opterećenja	10 mA
Zaštita od obrnutog polariteta	za sve električne priključke
Električni priključak 1, vrsta priključka	kabel
Električni priključak 1, tehnika spajanja	otvoreni kraj
Električni priključak 1, broj pinova / žica	3
Duljina kabela	2.5 m
Materijal omotača kabela	TPE-U (PUR)
Izvedbena veličina	4 mm

Svojstvo	Vrijednost
Vrsta montaže	stegnuti
Vrsta instalacije	Ispiranje
Težina proizvoda	48 g
Materijal za kućište	visokolegirani nehrđajući čelik
Prikaz uklopnog stanja	LED žuta
Klasa zaštite	IP67
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Odabir dodatnih informacija senzora	s normalnim razmakom uklapanja
Električni izlaz	NPN
Odabir verzije senzora	Standard