


Prekidač blizine SIEN-M8B-NO-K-L

Broj dijela: 150388

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Odgovara normi	EN 60947-5-2
Odobrenje	RCM oznaka c UL us - Navedeno (OL)
CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU EMC direktivi
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Nazivna uklopna udaljenost	1.5 mm
Osigurana uklopna udaljenost	1.21 mm
Faktori redukcije	Aluminij = 0,25 Plemeniti čelik St 18/8 = 0,7 Bakar = 0,2 Mjed = 0,35 Čelik St 37 = 1,0
Temperatura okoline	-25 °C...70 °C
Ponovljivost pod stalnim uvjetima	0,07 mm
Uklopni izlaz	NPN
Funkcija sklopnog elementa	otvarač
Histereza	0.07 mm
Maksimalna frekvencija prebacivanja	5000 Hz
Maksimalna izlazna struja	200 mA
Pad napona	2 V
Induktivni zaštitni krug	ugrađeni
Snaga kratkog spoja	taktiranje
Područje pogonskog napona DC	10 V...30 V
Mrežkanje	± 10%
Struja bez opterećenja	10 mA
Zaštita od obrnutog polariteta	za sve električne priključke
Električni priključak	kabel
Duljina kabela	2.5 m
Materijal omotača kabela	TPE-U (PUR)
Izvedbena veličina	M8x1
Vrsta montaže	sa sigurnosnom maticom
Vrsta instalacije	Ispiranje
Težina proizvoda	53 g

Svojstvo	Vrijednost
Materijal za kućište	PA visokolegirani nehrđajući čelik
Prikaz uklopnog stanja	LED žuta
Temperatura okoline s fleksibilnom instalacijom kabela	-5 °C...70 °C
Klasa zaštite	IP65 IP67
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Odabir dodatnih informacija senzora	s normalnim razmakom uklapanja
Električni izlaz	NPN
Odabir verzije senzora	Standard