

Cilindar na vijke EGZ-16-10

Broj dijela: 15040

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Hod	10 mm
Promjer klipa	16 mm
Prigušenje	nema slabljenja
Položaj montaže	po želji
Način rada	potiskujući jednoradni
Konstruktivna struktura	Klip Klipnjača Cilindrična cijev
Detekcija položaja	bez
varijante	jednostrana klipnjača
Radni tlak	2 bar...8 bar
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Estersko ulje < 0,1mg/m ³ , prema ISO 8573-1:2010 [-: -: 2]
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-20 °C...80 °C
Moment zatezanja nosača pogona	50 Nm
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi)	109 N
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje	109 N
Vrsta montaže	s vanjskim navojem sa sigurnosnom maticom neobavezno:
Pneumatski priključak	M5
Materijalni pokrov	POM
Materijalne brtve	TPE-U (PU)
Materijal za kućište	Mesing poniklane
Materijal klipnjače	visokolegirani čelik