


# Prekidač blizine SME-1-S-LED-24-B

Broj dijela: 150851

FESTO



## Podatkovni list

| Svojstvo                                            | Vrijednost                                                                      |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Konstrukcija                                        | Blok konstrukcija                                                               |
| Odobrenje                                           | RCM oznaka                                                                      |
| CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)               | prema EU EMC direktivi<br>prema EU RoHS direktivi                               |
| UKCA oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)             | prema UK propisima za EMC<br>prema UK RoHS propisima                            |
| Napomena o materijalima                             | U skladu s RoHS                                                                 |
| Mjerna veličina                                     | Položaj                                                                         |
| Princip mjerenja                                    | elektromagnetski Reed                                                           |
| Temperatura okoline                                 | -20 °C...70 °C                                                                  |
| Točnost ponavljanja                                 | 0.2 mm                                                                          |
| Uklopni izlaz                                       | s bipolarnim kontaktom                                                          |
| Funkcija sklopnog elementa                          | Normalno otvoren                                                                |
| Vrijeme uključivanja                                | 0.5 ms                                                                          |
| Maksimalna izlazna struja                           | 1 A                                                                             |
| Maksimalni uklopni kapacitet AC                     | 27 VA                                                                           |
| Maks. preklopni kapacitet DC                        | 27 W                                                                            |
| Snaga kratkog spoja                                 | ne                                                                              |
| Otpornost na preopterećenje                         | nedostupno                                                                      |
| Područje pogonskog napona AC                        | 12 V...27 V                                                                     |
| Područje pogonskog napona DC                        | 12 V...27 V                                                                     |
| Zaštita od obrnutog polariteta                      | ne                                                                              |
| Električni priključak 1, vrsta priključka           | Utikač                                                                          |
| Električni priključak 1, tehnika spajanja           | M8x1 A-kodirano prema EN 61076-2-104                                            |
| Električni priključak 1, broj pinova / žica         | 3                                                                               |
| Električni priključak 1, vrsta montaže              | Snap brava<br>Vijčana brava<br>nije rotirajući                                  |
| Električni priključak 1, kompatibilna vrsta montaže | Kompatibilan s bravom na klik<br>Kompatibilan s rotirajućim zatvaračem na vijak |
| Smjer izlaznog priključka                           | uzdužno                                                                         |
| Vrsta montaže                                       | s priborom                                                                      |
| Položaj montaže                                     | po želji                                                                        |

| Svojstvo                                               | Vrijednost                                                          |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Težina proizvoda                                       | 45 g                                                                |
| Boja kućišta                                           | crno                                                                |
| Materijal za kućište                                   | Epoksidna smola<br>PET<br>Čelik<br>Pocinčani čelik<br>Lijevani cink |
| Prikaz uklopnog stanja                                 | LED žuta                                                            |
| Temperatura okoline s fleksibilnom instalacijom kabela | -5 °C...70 °C                                                       |
| Klasa zaštite                                          | IP67                                                                |
| LABS sukladnost                                        | VDMA24364-B2-L                                                      |