

Kompensator duljine VAL-1/8-10

Broj dijela: 151210

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Držač usisne čaše za kompenzaciju visine	10 mm
Položaj montaže	po želji
Konstruktivna struktura	Vakuumski priključak gore
Radni tlak	-0.95 bar...8 bar
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Pogodnost za proizvodnju Li-ion baterija	Proizvod odgovara internoj definiciji proizvoda tvrtke Festo za upotrebu u proizvodnji baterija: Metali s više od 1% masenog udjela bakra, cinka ili nikla isključeni su iz upotrebe. Iznimke su nikal u čelicima, kemijski poniklanim površinama, tiskanim pločama, kabelima, električnim priključcima i zavojnicama
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Težina proizvoda	62 g
Vrsta montaže	s vanjskim navojem M22x1,5
Usisni nastavak	G 1/8
Vakuumski priključak	G1/8
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijalne brtve	NBR
Materijal za kućište	Aluminij
Držač materijala	Aluminij POM visokolegirani nehrđajući čelik