


Jednosmjerni ventil za kontrolu protoka GRLA-1/4-NPT-B

Broj dijela: 151547

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija ventila	Funkcija nepovrata prigušnice za ispušni zrak
Pneumatski priključak 1	Unutarnji navoj 1/4 NPT
Pneumatski priključak 2	Vanjski navoj 1/4 NPT
Element za podešavanje	Vijak s prorezom
Vrsta montaže	može se uvrnuti
Normalni nazivni protok u smjeru prigušnice	610 l/min
Normalni nazivni protok u nepovratnom smjeru	450 l/min...820 l/min
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Položaj montaže	po želji
Radni tlak za puni temperaturni raspon	0,3 bar...10 bar
Normalan protok u smjeru prigušnice 0,6-> 0 MPa (6-> 0 bara, 87-> 0 psi)	1200 l/min
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Klasa čiste sobe	Klasa 4 prema ISO 14644-1
Srednja temperatura	-10 °C...60 °C
Nazivna veličina	6 mm
Maksimalni moment zatezanja	11 Nm
Materijal otvora za uvrtnje	Kovana aluminijska legura
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijalne brtve	NBR
Materijal za regulacijski vijak	Mesing
Materijal za zakretni spoj	Lijeveni cink