

Jednosmjerni ventil za kontrolu protoka GRLA-3/8-NPT-B

Broj dijela: 151555

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija ventila	Funkcija nepovrata prigušnice za ispušni zrak
Pneumatski priključak 1	3/8 NPT
Pneumatski priključak 2	3/8 NPT
Element za podešavanje	Vijak s prorezom
Vrsta montaže	može se uvrnuti
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Radni tlak za puni temperaturni raspon	0.3 bar...10 bar
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Klasa čiste sobe	Klasa 4 prema ISO 14644-1
Srednja temperatura	-10 °C...60 °C
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijalne brtve	NBR
Materijal banjo vijaka	Kovana aluminijska legura
Materijal za regulacijski vijak	Mesing
Materijal matica	Kovana aluminijska legura
Materijal za zakretni spoj	Lijevani cink