

Jednosmjerni ventil za kontrolu protoka GRLA-10-UNF-B

Broj dijela: 151572

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija ventila	Funkcija nepovrata prigušnice za ispušni zrak
Pneumatski priključak 1	10-32 UNF-2B
Pneumatski priključak 2	10-32 UNF-2A
Element za podešavanje	Vijak s prorezom
Vrsta montaže	može se uvrnuti
Radni tlak	0.2 bar...10 bar
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Zaštita od eksplozije	Obratite pažnju na napomenu u potvrdi Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Klasa čiste sobe	Klasa 4 prema ISO 14644-1
Srednja temperatura	-10 °C...60 °C
Nazivna veličina	2 mm
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS