

# Utičnica s kablom KMEB-1-230AC-2.5

Broj dijela: 151690

FESTO



## Podatkovni list

| Svojstvo                                            | Vrijednost                                                         |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Položaj montaže                                     | po želji                                                           |
| Težina proizvoda                                    | 125 g                                                              |
| Električni priključak 1                             | Utičnica, prema EN 175301-803, oblik C                             |
| Senzor električnog priključka 1, dizajn             | Pravokutni                                                         |
| Električni priključak 1, vrsta priključka           | Utičnica                                                           |
| Električni priključak 1, utičnica za kabel          | pod kutom                                                          |
| Električni priključak 1, napomena o utičnici kabela | 90°                                                                |
| Električni priključak 1, broj pinova / žica         | 3                                                                  |
| Električni priključak 1, vrsta montaže              | na elektromagnetnom ventilu sa središnjim vijkom M2.5              |
| Električni priključak 2, tehnika spajanja           | otvoreni kraj                                                      |
| Električni priključak 2, broj pinova / žica         | 3                                                                  |
| Nazivni radni napon AC                              | 230 V                                                              |
| Otpor prenapona                                     | 4 kV                                                               |
| Priključak zaštitnog vodiča                         | dostupno                                                           |
| Duljina kabela                                      | 2.5 m                                                              |
| Kvaliteta upravljanja                               | Standard                                                           |
| Promjer kabela                                      | 5.2 mm                                                             |
| Struktura kabela                                    | 3 x 0,5 mm <sup>2</sup>                                            |
| Krajevi žice                                        | Čahura za kraj žice                                                |
| Klasa zaštite                                       | IP65<br>prema IEC 60529                                            |
| Temperatura okoline                                 | -20 °C...80 °C                                                     |
| CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)               | prema EU direktivi o niskom naponu<br>prema EU RoHS direktivi      |
| UKCA oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)             | prema UK RoHS propisima<br>prema UK propisima za električnu opremu |
| LABS sukladnost                                     | VDMA24364-B2-L                                                     |
| Stupanj onečišćenja                                 | 3                                                                  |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC                    | 1 - mala izloženost koroziji                                       |
| Materijal omotača kabela                            | PVC                                                                |
| Materijal za kućište                                | PA66-GF30                                                          |
| Materijalne brtve                                   | NBR                                                                |

| Svojstvo                      | Vrijednost              |
|-------------------------------|-------------------------|
| Materijal utikačkih kontakata | Posrebrana legura bakra |