

Utičnica s kablom KMEB-1-230AC-5

Broj dijela: 151691

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Položaj montaže	po želji
Težina proizvoda	230 g
Električni priključak 1	Utičnica, prema EN 175301-803, oblik C
Senzor električnog priključka 1, dizajn	Pravokutni
Električni priključak 1, vrsta priključka	Utičnica
Električni priključak 1, utičnica za kabl	pod kutom
Električni priključak 1, napomena o utičnici kabla	90°
Električni priključak 1, broj pinova / žica	3
Električni priključak 1, vrsta montaže	na elektromagnetnom ventilu sa središnjim vijkom M2.5
Električni priključak 2, tehnika spajanja	otvoreni kraj
Električni priključak 2, broj pinova / žica	3
Nazivni radni napon AC	230 V
Otpor prenapona	4 kV
Priključak zaštitnog vodiča	dostupno
Duljina kabla	5 m
Kvaliteta upravljanja	Standard
Promjer kabla	5.2 mm
Struktura kabla	3 x 0,5 mm ²
Krajevi žice	Čahura za kraj žice
Klasa zaštite	IP65 prema IEC 60529
Temperatura okoline	-20 °C...80 °C
CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU direktivi o niskom naponu prema EU RoHS direktivi
UKCA oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema UK RoHS propisima prema UK propisima za električnu opremu
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Stupanj onečišćenja	3
Klasa otpornosti na koroziju CRC	1 - mala izloženost koroziji
Materijal omotača kabla	PVC
Materijal za kućište	PA66-GF30
Materijalne brtve	NBR

Svojstvo	Vrijednost
Materijal utikačkih kontakata	Posebrena legura bakra