


Linearni pogon DGO-1/2"- -P-A-B

Broj dijela: 15227

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Hod	0.04 in...157 in
Promjer klipa	1/2"
Prigušenje	elastični prigušni prsteni/ploče obostrano
Vodilica	Klizna vodilica
Radni tlak	2 bar...7 bar
Način rada	dvoradni
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-20 °C...60 °C
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), obrnuto	68 N
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje	68 N
Pneumatski priključak	10-32 UNF-2B