


Linearni pogon DGO-1"- -PPV-A-B

Broj dijela: 15230

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Hod	0.04 in...157 in
Promjer klipa	1"
Prigušenje	pneumatsko prigušenje, obostrano podesivo
Položaj montaže	po želji
Vodilica	Klizna vodilica
Princip za zahvat	nepozitivno (magnet)
Radni tlak	0.15 MPa...0.7 MPa 1.5 bar...7 bar
Način rada	dvoradni
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-20 °C...60 °C
Duljina prigušenja	19 mm
Pneumatski priključak	1/8 NPT