


Linearni pogon

DGO-1 1 1/4"- -PPV-A-B

Broj dijela: 15231

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Hod	0.04 in...157 in
Promjer klipa	1 1/4 "
Prigušenje	pneumatsko prigušenje, obostrano podesivo
Vodilica	Klizna vodilica
Princip za zahvat	nepozitivno (magnet)
Radni tlak	1.4 bar...7 bar
Način rada	dvoradni
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-20 °C...60 °C
Duljina prigušenja	20 mm
Pneumatski priključak	1/8 NPT